

**HOLEX®****Weldonhållare form ADB med kylkanaler, SK 50kort, Spännhylsa D1: 14 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300305 14
GTIN	4045197701282
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

Med Balluffchip-hål.

**Med kylkanaler.****Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Hållare norm: DIN 69871

Hållare norm: ISO 7388-1

Form: ADB

Kylkanalborrhål: kan inte förslutas

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min<sup>-1</sup>

utkragningslängd A-mått: 63 mm

Utvändig-Ø D: 44 mm

Reservspännskruv 309900: 12

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	63 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	14 mm
Reservspännskruv 309900	12

Utvändig-Ø D	44 mm
fäste	SK 50kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC

## Tillbehör

Chucknyckel för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 50 SK	308830 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 50	308700 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtappar tätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtappar Form B passar för konor 50	308640 50
Chucknyckel för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 50 SK	308820 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 50	308720 50
Dragtappar tätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtappar tätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtappar tätad, form B passar för konor 50	308620 50

Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 50 SK	308810 50
Dragtappar Form A passar för konor 50	308600 50
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 50 SK	308812 50
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 50	308605 50