

HOLEX®**Weldonhållare form ADB med kylkanaler, SK 40 A = 100, Spännhylsa D1: 16 mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 300265 16 |
| GTIN | 4045197701190 |
| Artikelklass | 32A |

Beskrivning**Utförande:**

Med Balluffchip-hål.

Med kylkanaler.**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Hållare norm: DIN 69871

Hållare norm: ISO 7388-1

Form: ADB

Kylkanalborrhål: kan inte förslutas

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min⁻¹

Utvändig-Ø D: 48 mm

Reservspännskruv 309900: 16

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|---------------|
| Spännhylsa D ₁ | 16 mm |
| Reservspännskruv 309900 | 16 |
| Utvändig-Ø D | 48 mm |
| fäste | SK 40 A = 100 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Norm | DIN 6359 |
| Hållare norm | DIN 69871 |
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Kylkanalborrhål | kan inte förslutas |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Chucknyckel för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK | 308830 40 |
| Dragtappar tätad, form A passar för konor 40 | 308610 40 |
| Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40 | 308625 40 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40 | 308615 40 |
| Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40 | 308720 40 |
| Dragtapp 60° tätad passar för konor 40 | 308785 40 |
| Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40 | 308700 40 |
| Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK | 308812 40 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40 | 308605 40 |
| Dragtappar Form B passar för konor 40 | 308640 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40 | 308801 40 |
| Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK | 308810 40 |
| Specialdragtapp passar för konor 40 | 308740 40 |

| | |
|---|------------|
| Dragtappar tätad passar för konor 40 | 308635 40 |
| Dragtappar tätad, form B passar för konor 40 | 308620 40 |
| Dragtappar Form A passar för konor 40 | 308600 40 |
| Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40 | 308806 40 |
| Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40 | 308630 40 |
| Dragtapp 90° tätad passar för konor 40 | 308795 40 |
| Dragtappar Mazak, tätad, form A passar för konor 40M | 308670 40M |
| Dragtappar tätad, form B passar för konor 40 | 308650 40 |
| Dragtappar tätad passar för konor 40 | 308660 40 |
| Dragtapp 90° tätad passar för konor 40 | 308790 40 |
| Chucknyckel för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK | 308820 40 |
| Dragtapp 45° tätad passar för konor 40 | 308765 40 |
| Dragtapp 45° tätad passar för konor 40 | 308760 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40 | 308802 40 |