

HOLEX®**Weldonhållare form ADB med kylkanaler, SK 40 A = 100, Spännhylsa D1: 18 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300265 18
GTIN	4045197701206
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Med Balluffchip-hål.

Med kylkanaler.**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Hållare norm: DIN 69871

Hållare norm: ISO 7388-1

Form: ADB

Kylkanalborrhål: kan inte förslutas

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min⁻¹

Utvändig-Ø D: 50 mm

Reservspännskruv 309900: 16

Teknisk beskrivning

Reservspännskruv 309900	16
Spännhylsa D ₁	18 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
fäste	SK 40 A = 100

Norm	DIN 6359
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC

Tillbehör

Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308812 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40

Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308810 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308720 40
Chucknyckel för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308820 40
Chucknyckel för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308830 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Dragtappar Mazak, tätad, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40