

Garant**Hållare för Weldonskaft, cylindriska, smala, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300415 12
GTIN	4045197701817
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Cylindrisk hållare med weldonskaft och en klämskruv för fastspänning av verktyg. Ø6 mm genomgående hål för **invändig kylning** finns.

Utförande:

Utförande spännskruv: M12 × 1 – SKT 5

Fördel:

- **Små vibrationer tack vare smal konstruktion.**
- **Varierande inspänningslängder.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruv nr 300416.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	12 mm
totallängd L	150 mm
L ₁	100 mm
Ø D ₂	21 mm
Utvändig-Ø D	20 mm
Invändig	ja
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Spännskruv för mikroinspänningsfäste gänga M12	300416 M12
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 30	308785 30
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50

Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308765 30
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 50	308720 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 30	308610 30
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308760 30