

Garant**Hållare för Weldonskaft, cylindriska, smala, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300415 8
GTIN	4045197700896
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Cylindrisk hållare med weldonskaft och en klämskruv för fastspänning av verktyg. Ø6 mm genomgående hål för **invändig kylning** finns.

Utförande:

Utförande spännskruv: M8 × 0,75 – TX 15

Fördel:

- **Små vibrationer tack vare smal konstruktion.**
- **Varierande inspänningslängder.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruv nr 300416.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	8 mm
Ø D ₂	15 mm
L ₁	40 mm
totallängd L	150 mm
Utvändig-Ø D	20 mm
Invändig	ja
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 50	308720 50
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308765 30
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Spännskruv för mikroinspänningsfäste gänga M8	300416 M8
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 30	308610 30
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40

Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308760 30
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 30	308785 30
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50