

**FAHRION®**  
FAHREYOND PRECISION**ER-spännhylsa, ER 11, nom. spänn-Ø d: 4,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308881 4,5
GTIN	2050001767677
Artikelklass	39Y

**Beskrivning****Utförande:**

Helt härdade och slipade.

**Korrosionsskydd:** Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

**Fördel:**

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

**OBS!:**

**Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. Ø 10–9 mm, utom för Ø 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).**

**Teknisk beskrivning**

nom. spänn-Ø d	4,5 mm
fäste	ER 11
Norm	ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Typ	4008 E
Utvändig-Ø D	11,3 mm
totallängd L	18 mm

Produktlag

Spännhylsa