

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**ER-spännhylsa med tätning, ER 20, nom. spann-Ø d: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308916 9
GTIN	2050001765499
Artikelklass	39Y

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdade och slipade.

Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

OBS!:

Med **tätning** för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar) kan bara det nominella måttet spännas. **Liknande** ISO 15488-A.

Teknisk beskrivning

nom. spann-Ø d	9 mm
fäste	ER 20
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Typ	427 E
Utvändig-Ø D	20,7 mm
totallängd L	31,5 mm

Produktlag

Spännhylsa