

**ER-spännhylsa, ER 40, nom. spänn-Ø d: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308990 25
GTIN	2050001768209
Artikelklass	39Y

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdade och slipade.

Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Belaggeningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

OBS!:

Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. Ø 10–9 mm, utom för Ø 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	25 mm
fäste	ER 40
Norm	ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Typ	472 E
Utvändig-Ø D	41 mm
totallängd L	46 mm

Produktslag

Spännhylsa