

**FAHRION®**  
FAHREYOND PRECISION**ER-spännhylsa med tätning, ER 16, nom. spann-Ø d: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308906 3
GTIN	2050001767363
Artikelklass	39Y

**Beskrivning****Utförande:**

Helt härdade och slipade.

**Korrosionsskydd:** Hela spännhysan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

**Fördel:**

Beläggningen förlänger spännhysans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

**OBS!:**

Med **tätning** för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar) kan bara det nominella måttet spännas. **Liknande** ISO 15488-A.

**Teknisk beskrivning**

nom. spann-Ø d	3 mm
fäste	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Typ	425 E
Utvändig-Ø D	16,7 mm
totallängd L	27,5 mm

Produktslag

Spännhylsa