



ER-spännhylsa, ER 20, nom. spänn-Ø d: 3mm



Beställningsdata

Ordernummer	308911 3
GTIN	2050001766458
Artikelklass	39Y

Beskrivning

Utförande:

Helt härdade och slipade.

Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningsen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

OBS!:

Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. Ø 10–9 mm, utom för Ø 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	3 mm
fäste	ER 20
Norm	ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Typ	428 E
Utvändig-Ø D	21 mm
totallängd L	31,5 mm
Produktslag	Spännhylsa

