

**FAHRION®**  
FAHREYOND PRECISION**ER-spännhylsa med tätning, ER 25, nom. spänn-Ø d: 13mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 308946 13     |
| GTIN         | 2050001767172 |
| Artikelklass | 39Y           |

**Beskrivning****Utförande:**

Helt härdade och slipade.

**Korrosionsskydd:** Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

**Fördel:**

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

**OBS!:**

Med **tätning** för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar) kan bara det nominella måttet spännas. **Liknande** ISO 15488-A.

**Teknisk beskrivning**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| nom. spänn-Ø d       | 13 mm       |
| fäste                | ER 25       |
| Norm                 | ISO 15488-A |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm      |
| Typ                  | 429 E       |
| Utvändig-Ø D         | 25,7 mm     |
| totallängd L         | 34 mm       |

Produktlag

Spännhylsa