

FAHRION®
FAHREYOND PROTECTION**ER-spännhylsa, ER 16, nom. spänn-Ø d: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308901 6
GTIN	2050001764669
Artikelklass	39Y

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdade och slipade.

Korrosionsskydd: Hela spännhysan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhysans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

OBS!:

Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. Ø 10–9 mm, utom för Ø 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	6 mm
fäste	ER 16
Norm	ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Typ	426 E
Utvändig-Ø D	17 mm
totallängd L	27,5 mm

Produktlag

Spännhylsa