

FAHRION®
FAHREYOND PRECISION**ER-spännhylsa, ER 40, nom. spänn-Ø d: 10mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 308990 10 |
| GTIN | 2050001765345 |
| Artikelklass | 39Y |

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdade och slipade.

Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

OBS!:

Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. Ø 10–9 mm, utom för Ø 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-------------|
| nom. spänn-Ø d | 10 mm |
| fäste | ER 40 |
| Norm | ISO 15488-B |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm |
| Typ | 472 E |
| Utvändig-Ø D | 41 mm |
| totallängd L | 46 mm |

Produktslag

Spännhylsa