



## ER-spännhylsa, ER 20, nom. spänn-Ø d: 10mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 308911 10     |
| GTIN         | 2050001768001 |
| Artikelklass | 39Y           |

### Beskrivning

**Utförande:**

Helt härdade och slipade.

**Korrosionsskydd:** Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

**Fördel:**

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

**OBS!:**

**Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. Ø 10–9 mm, utom för Ø 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).**

### Teknisk beskrivning

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| nom. spänn-Ø d       | 10 mm       |
| fäste                | ER 20       |
| Norm                 | ISO 15488-B |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm      |
| Typ                  | 428 E       |
| Utvändig-Ø D         | 21 mm       |
| totallängd L         | 31,5 mm     |
| Produktslag          | Spännhylsa  |

