

Garant**HM-NC-dubbhålsborr 142° spiralformat, obelagd, Ø DC h6: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	121070 8
GTIN	4045197038661
Artikelklass	11E

Beskrivning**Utförande:**

Exakt **centrisk spets slipning**. **Lätt förborring** och **hög formnoggrannhet** vid centrerborring. Stabil tack vare korta spånspår.

≥ Ø 6 mm med Weldonskaft HB.

Användningsdata:

Med spetsvinkel **142°** för att huvudskäreggarna i det efterföljande spiralborret ska kunna gripa in.

OBS!:

Använd varvtal för den faktiska borr-Ø (ej generell för borrens ytter-Ø).

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D _c	8 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm ²	0,03 mm/v
Spånspårlängd L _c	23 mm
Skafttolerans	h6
Skaftdiameter D _s	8 mm
totallängd L	60 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm

Tolerans nom.-Ø	h6
Spetsvinkel	142 grad
Antal skär Z	2
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Förborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	200 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		