

FAHRION®
FAHREYOND PRECISION**ER-spännhylsa, ER 25, nom. spänn-Ø d: 11 mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 308941 11 |
| GTIN | 2050001765659 |
| Artikelklass | 39Y |

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdade och slipade.

Korrosionsskydd: Hela spännhysan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhysans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

OBS!:

Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. Ø 10–9 mm, utom för Ø 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-------------|
| nom. spänn-Ø d | 11 mm |
| fäste | ER 25 |
| Norm | ISO 15488-B |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm |
| Typ | 430 E |
| Utvändig-Ø D | 26 mm |
| totallängd L | 34 mm |

Produktlag

Spännhylsa