

HOLEX**Sladdlös arbetsbelysning med LED, Typ: 360****Beställningsdata**

Ordernummer	081543 360
GTIN	4062406056858
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Laddbar LED-arbetslampa med svängbart lamphuvud, vridreglage för steglös dimmer. Genomskinlig kåpa ger bländningsfri 360° belysning. Stativ med inbyggd magnet och upphängningskrok.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive laddningskabel och kopplingsdon.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 54
Ljuskällan utbytbar	nej
Batterispänning	3,7 V
Batterityp	Litiumjon

ljusflöde	60 - 1000 lm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	1
brinntid	1,5 h
Belysning	LED-modul
ATEX-zon	ingen
vikt	470 g
totallängd	260 mm
Produktslag	Arbetsbelysning