

HOLEX**Sladdlös arbetsbelysning med LED, Typ: 380****Beställningsdata**

Ordernummer	081549 380
GTIN	4062406056865
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Smal laddbar stavlampan med huvudlampan och strålkastare, fungerar även för belysning i trånga utrymmen. Ledigt vridreglage för steglös dimmerfunktion. Möjligt med flexibel fastsättning tack vare vridbar magnetfot med inbyggd upphängningskrok.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive laddningskabel.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	3,7 V
Antal ingående batterier	1
brinntid	2,5 h
IP-skyddsklass	IP 54

ljusflöde	120 - 500 lm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Batterityp	Litiumjon
totallängd	380 mm
ATEX-zon	ingen
vikt	250 g
Produktslag	Stavlampa