



ER-spänntång HP med tätning, ER 16, nom. spänn-Ø d: 10mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 309371 10 |
| GTIN | 2050001767486 |
| Artikelklass | 33F |

Beskrivning

Utförande:

Systemrundgång och repeteringnoggrannhet **3 µm** (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.

Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

OBS!:

- **Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.**
- **Spännvidd h10 (endast nominellt mått).**

Med **tätning** för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar). **Liknande** ISO 15488-A.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-------------|
| nom. spänn-Ø d | 10 mm |
| fäste | ER 16 |
| Norm | ISO 15488-A |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 2 µm |
| Typ | 425 E |

| | |
|--------------|------------|
| Utvändig-Ø D | 16,7 mm |
| totallängd L | 27,5 mm |
| Produktslag | Spännhylsa |