

**Batteridrivnen LED-stavlampan, Typ: 170****Beställningsdata**

Ordernummer	081579 170
GTIN	4062406056872
Artikelklass	02A

**Beskrivning****Utförande:**

Batteridrivnen LED-stavlampan med huvudljus och spotlight samt fickklämma med kraftfull fästmagnet. 360° vridbar kulleledsmagnetbas.

**Funktion:**

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

**leveransinnehåll:**

Inklusive USB-laddkabel.

**Teknisk beskrivning**

ljusflöde	220 lm
brinntid	2,5 h
Batterispänning	3,7 V
ATEX-zon	ingen
vikt	83 g

batterikapacitet	1,1 Ah
Belysning	LED-modul
Ljusflöde steg 2	80 lm
IP-skyddsklass	IP 20
Antal ingående batterier	1
totallängd	170 mm
Batterityp	Litiumjon
total bredd	20 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Ficklampa