



## ER-spänntång HP med tätning, ER 11, nom. spänn-Ø d: 4mm



### Beställningsdata

Ordernummer	309369 4
GTIN	2050001765727
Artikelklass	33F

### Beskrivning

#### Utförande:

**Systemrundgång** och repeter Noggrannhet **3 µm** (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.

**Korrosionsskydd:** Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

#### Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

#### Passar till:

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

#### OBS!:

- **Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.**
- **Spännvidd h10 (endast nominellt mått).**

Med **tätning** för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar). **Liknande** ISO 15488-A.

### Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	4 mm
fäste	ER 11
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 2 µm
Typ	4012 E

Utvändig-Ø D	11,2 mm
totallängd L	18 mm
Produktslag	Spännhylsa