

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ER-spänntång HP med tätning, ER 11, nom. spänn-Ø d: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309369 6
GTIN	2050001765741
Artikelklass	33F

Beskrivning**Utförande:**

Systemrundgång och repeteringnaggrannhet **3 µm** (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.

Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

OBS!:

- **Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.**
- **Spännvidd h10 (endast nominellt mått).**

Med **tätning** för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar). **Liknande** ISO 15488-A.

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	6 mm
fäste	ER 11
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 2 µm
Typ	4012 E

Utvändig-Ø D	11,2 mm
totallängd L	18 mm
Produktslag	Spännhylsa