

FAHRION®
FAHREYOND PROTECTION**ER-spännång HP med tätning och munstycken, ER 25, nom. spänn-Ø d:
14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309375 14
GTIN	2050001764652
Artikelklass	33F

Beskrivning**Utförande:**

Systemrundgång och repeternoggrannhet **3 µm** (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.

Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

OBS!:

· **Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.**

· **Spännvidd h10 (endast nominellt mått).**

Med **tätning** för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar) och **sprutmunstycken**.

Liknande ISO 15488-A.

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	14 mm
fäste	ER 25
Norm	ISO 15488-A

Rundgångsnoggrannhet	≤ 2 µm
Typ	429 E
Utvändig-Ø D	25,7 mm
totallängd L	34 mm
Produktslag	Spännhylsa