

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**ER-spänntång HP, ER 8, nom. spänn-Ø d: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309365 2
GTIN	2050001767240
Artikelklass	39Y

Beskrivning**Utförande:**

Systemrundgång och repeter Noggrannhet **3 µm** (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.

Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

OBS!:

- **Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.**
- **Spännvidd h10 (endast nominellt mått).**

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	2 mm
fäste	ER 8
Norm	ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet	≤ 2 µm
Typ	4004 E

Utvändig-Ø D	8,5 mm
totallängd L	13,6 mm
Produktslag	Spännhylsa