



LED-pennficklampa med batterier, Typ: PEN



Beställningsdata

Ordernummer	081461 PEN
GTIN	4062406056889
Artikelklass	02A

Beskrivning

Utförande:

Lätthanterlig LED-stavficklampa med **fokuserbart** lamphuvud för knippad och koncentrerad belysning mellan 10° och 80°. Praktiskt fickclips och tryckknapp.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Micro, AAA
IP-skyddsklass	IP 54
brinntid	6 h
ATEX-zon	ingen
vikt	60 g
Belysning	LED-modul

Huvud-Ø	17 mm
Ijusflöde	120 lm
Antal ingående batterier	2
Kan även användas som ficklampa	Fokus
totalängd	130 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Ficklampa

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081552 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081553 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081554 LR3
Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR3	081559 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081551 LR3