



LED-pennficklampa med batterier, Typ: CRI-PEN



Beställningsdata

Ordernummer	081461 CRI-PEN
GTIN	4062406056896
Artikelklass	02A

Beskrivning

Utförande:

LED-stavficklampa med fokuserbart lamphuvud, fickclips och tryckknapp. Färgakta lysdiod med **högt CRI-värde** (> 95) för identifiering av färgöverensstämmelsen.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 2× AAA-batterier.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 54
Belysning	LED-modul
ATEX-zon	ingen
brinntid	2 h
Antal ingående batterier	2

Batterityp	Micro, AAA
ljusflöde	100 lm
vikt	60 g
Kan även användas som ficklampa	Fokus
CRI värde	95
total längd	135 mm
total bredd	17 mm
Energiförsörjning	Batteridrivna
Produktslag	Ficklampa

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081551 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081554 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081552 LR3
Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR3	081559 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081553 LR3