

**Garant****HM-centrumborr A, TiAlN, Ø DC k13: 6,3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	121001 6,3
GTIN	4045197596550
Artikelklass	11E

**Beskrivning****Utförande:**

Djupslipat ur rundstaven av hårdmetall. Spiralformat.  
För material upp till **62 HRC**.

**Teknisk beskrivning**

Nominell Ø D <sub>c</sub>	6,3 mm
Antal skär Z	2
Skafttolerans	h6
Matning f i stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> för arbetsstyckes-Ø	0,15 mm/v 100 – 150 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
totallängd L	71 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 333
Typ	A
Tolerans nom.-Ø	k13
Försänkningsvinkel	60 grad
Skärriktning	Höger

Skåft	Cylindriskt skåft med h6
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Centrerborrar

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	20 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	15 m/min	H
Stål < 67 HRC	mindre lämplig	10 m/min	H
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		