

**FAHRION®**  
FAHREYOND PRECISION
**ER-spännstångsats HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E, ER 32**

**Beställningsdata**

Ordernummer	309396
GTIN	2050001768766
Artikelklass	39Y

**Beskrivning**
**Utförande:**

**Systemrundgång** och repeteringräddhet **3 µm** (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.

**Korrosionsskydd:** Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

**Fördel:**

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

**Passar till :**

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

**OBS!:**

- **Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.**
- **Spännvidd h10 (endast nominellt mått).**

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 2 µm

**Teknisk beskrivning**

fäste	ER 32
Norm	ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet	≤ 2 µm
Produktslag	Spännhylsa

