

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTECTION**ER-spännstång HP med tätning och munstycken, ER 32, nom. spann-Ø d:  
12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309378 12
GTIN	2050001766380
Artikelklass	33F

**Beskrivning****Utförande:**

**Systemrundgång** och repeternoggrannhet **3 µm** (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.

**Korrosionsskydd:** Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

**Fördel:**

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

**Passar till:**

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

**OBS!:**

- **Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.**
- **Spännvidd h10 (endast nominellt mått).**

Med **tätning** för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar) och **sprutmunstycken**.

**Liknande** ISO 15488-A.

**Teknisk beskrivning**

nom. spann-Ø d	12 mm
fäste	ER 32
Norm	ISO 15488-A

Rundgångsnoggrannhet	≤ 2 µm
Typ	469 E
Utvändig-Ø D	32,7 mm
totallängd L	40 mm
Produktslag	Spännhylsa