



## ER-spänntång HP med tätning, ER 32, nom. spänn-Ø d: 15mm



### Beställningsdata

Ordernummer	309377 15
GTIN	2050001765062
Artikelklass	33F

### Beskrivning

#### Utförande:

**Systemrundgång** och repeteringnoggrannhet **3 µm** (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.

**Korrosionsskydd:** Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

#### Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

#### Passar till:

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

#### OBS!:

- **Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.**
- **Spännvidd h10 (endast nominellt mått).**

Med **tätning** för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar). **Liknande** ISO 15488-A.

### Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	15 mm
fäste	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 2 µm
Typ	469 E

Utvändig-Ø D	32,7 mm
totallängd L	40 mm
Produktslag	Spännhylsa