

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ER-spännhylsa för gängtappar med tätning, ER 20, nom. spänn-Ø d: 4,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309406 4,5
GTIN	2050001767752
Artikelklass	39Y

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.

Med tätningspropp för invändig kylning (upp till 60 bar!).

FAHRION®-korrosionsskydd:

- Hela spännhylsan är belagd, även på funktionsytorna.
- Förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

OBS!:

FAHRION® spännhylsor motsvarande ISO 15488-A.

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	4,5 mm
fäste	ER 20
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	4276 E

Utvändig-Ø D	20,7 mm
totallängd L	31,5 mm
Produktslag	Spännhylsa