

Sats spiralborrar HSS nr 114000 med kassett, obelagd, Typ: 6-10



Beställningsdata

Ordernummer	115000 6-10
GTIN	4045197024022
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Sammanfatt av spiralborr DIN 338.

Rullvalsd, normal spiralvinkel, kärntjocklek och kärnkona.

Inget avbrott i materialstrukturen, därigenom elastiskt och lämpligt för robusta borrarbeten (t.ex. med handbormaskiner). Prisvärt utförande.

Teknisk beskrivning

intervall mellan borrdiametrar	0,1 mm
Antal borrar	41
Borrområde	6 - 10 mm
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal skär Z	2
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N

Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	118 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	25 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

Tillbehör

Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9

Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2

Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1
Kassett tom, för spiralborr DIN 338 Typ 6-10	115475 6-10