

**FAHRION®**  
FAHREYOND PROTECTION**ER-spännång HP med tätning och munstycken, ER 32, nom. spänn-Ø d:  
18mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 309378 18     |
| GTIN         | 2050001767288 |
| Artikelklass | 33F           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Systemrundgång** och repeternoggrannhet **3 µm** (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.

**Korrosionsskydd:** Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

**Fördel:**

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

**Passar till:**

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

**OBS!:**

- **Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.**
- **Spännvidd h10 (endast nominellt mått).**

Med **tätning** för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar) och **sprutmunstycken**.

**Liknande** ISO 15488-A.

**Teknisk beskrivning**

|                |             |
|----------------|-------------|
| nom. spänn-Ø d | 18 mm       |
| fäste          | ER 32       |
| Norm           | ISO 15488-A |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 2 µm     |
| Typ                  | 469 E      |
| Utvändig-Ø D         | 32,7 mm    |
| totallängd L         | 40 mm      |
| Produktslag          | Spännhylsa |