

Garant**CDCT S40104, Sort: HB7125-1**

Beställningsdata

Ordernummer	268540 HB7125-1
GTIN	4062406057480
Artikelklass	211

Beskrivning

CDCT S40104 HB7125-1 Sort: HB7125-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,05 - 0,23 mm
Matning f : 0,05 - 0,23 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 140 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 140 m/min
Skärdjup a_p	0,05 - 0,23 mm
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	M
Sort	HB7125-1
Skärförhållande	kontinuerligt

spån-brytare	VS
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,05 - 0,23 mm/v
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CDCT S40104
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning