

**Garant****TDAT 070104, Sort: HB7410**

### Beställningsdata

Ordernummer	268640 HB7410
GTIN	4062406057855
Artikelklass	21I

### Beskrivning

TDAT 070104 HB7410 Sort: HB7410

spån-brytare: TIS

Skärdjup  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmMatning  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 40 - 90 m/min

### Teknisk beskrivning

Sort	HB7410
Primäranvändning	Ti
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning $f$	0,05 - 0,23 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	TIS
Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	40 - 90 m/min

Hörnradie	0,4 mm
Beläggning	TiN
ISO-kod vändskär	TDAT 070104
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för svarvning