

Garant**GCCT 060204, Sort: HB7410**

Beställningsdata

Ordernummer	268600 HB7410
GTIN	4062406057701
Artikelklass	211

Beskrivning

GCCT 060204 HB7410 Sort: HB7410
spån-brytare: TIS
Skärdjup a_p : 0,05 - 0,35 mm
Matning f : 0,05 - 0,23 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 40 - 90 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	TIS
Skärdjup a_p	0,05 - 0,35 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	40 - 90 m/min
Primäranvändning	Ti
Sort	HB7410
Skärmaterial	VHM

Matning f	0,05 - 0,23 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Beläggning	TiN
ISO-kod vändskär	GCCT 060204
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning