

**Garant****TDAT 070104, Sort: HB7035**

## Beställningsdata

Ordernummer	268640 HB7035
GTIN	4062406057831
Artikelklass	211

## Beskrivning

TDAT 070104 HB7035 Sort: HB7035

spån-brytare: SF

Skärdjup  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmMatning  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 150 m/minSkärhastighet  $v_c$  sekundär användning: 60 - 150 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
spån-brytare	SF
Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 150 m/min
Matning $f$	0,03 - 0,25 mm/v
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	60 - 150 m/min

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Sekundär användning	K
Sort	HB7035
Beläggning	TiN
ISO-kod vändskär	TDAT 070104
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för svarvning