

**ER-spännhylsa för gängtappar med tätning, ER 32, nom. spänn-Ø d: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309414 14
GTIN	2050001765949
Artikelklass	39Y

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.

Med tätningspropp för invändig kylning (upp till 60 bar!).

**FAHRION®-korrosionsskydd:**

- Hela spännhylsan är belagd, även på funktionsytorna.
- Förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

**Passar till:**

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

**OBS!:**

FAHRION® spännhylsor motsvarande ISO 15488-A.

**Teknisk beskrivning**

nom. spänn-Ø d	14 mm
fäste	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	4537 E

Utvändig-Ø D	32,7 mm
totallängd L	40 mm
Produktslag	Spännhylsa