

FAHRION®
FAHREYOND PRECISION**ER-spännhylsa, ER 8, nom. spänn-Ø d: 2,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308878 2,5
GTIN	2050001766991
Artikelklass	39Y

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdade och slipade.

Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

OBS!:

Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. Ø 10–9 mm, utom för Ø 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	2,5 mm
fäste	ER 8
Norm	ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Typ	4004 E
Utvändig-Ø D	8,5 mm
totallängd L	13,6 mm

Produktlag

Spännhylsa