

**ER-spännång HP med tätning och munstycken, ER 16, nom. spänn-Ø d: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309372 4
GTIN	2050001768599
Artikelklass	33F

**Beskrivning****Utförande:**

**Systemrundgång** och repeter Noggrannhet **3 µm** (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.

**Korrosionsskydd:** Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

**Fördel:**

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

**Passar till:**

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

**OBS!:**

- **Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.**
- **Spännvidd h10 (endast nominellt mått).**

Med **tätning** för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar) och **sprutmunstycken**.

**Liknande** ISO 15488-A.

**Teknisk beskrivning**

nom. spänn-Ø d	4 mm
fäste	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 2 µm

Typ	425 E
Utvändig-Ø D	16,7 mm
totallängd L	27,5 mm
Produktslag	Spännhylsa