

**ER-spänntång HP med tätning, ER 11, nom. spänn-Ø d: 3mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 309369 3      |
| GTIN         | 2050001767318 |
| Artikelklass | 33F           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Systemrundgång** och repeter Noggrannhet **3 µm** (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.

**Korrosionsskydd:** Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

**Fördel:**

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

**Passar till:**

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

**OBS!:**

- **Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.**
- **Spännvidd h10 (endast nominellt mått).**

Med **tätning** för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar). **Liknande** ISO 15488-A.

**Teknisk beskrivning**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| nom. spänn-Ø d       | 3 mm        |
| fäste                | ER 11       |
| Norm                 | ISO 15488-A |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 2 µm      |
| Typ                  | 4012 E      |

|              |            |
|--------------|------------|
| Utvändig-Ø D | 11,2 mm    |
| totallängd L | 18 mm      |
| Produktslag  | Spännhylsa |