

**FAHRION®**  
FAHREYOND PROTECTION**ER-spännhylsa, ER 8, nom. spänn-Ø d: 5mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 308878 5      |
| GTIN         | 2050001767042 |
| Artikelklass | 39Y           |

**Beskrivning****Utförande:**

Helt härdade och slipade.

**Korrosionsskydd:** Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

**Fördel:**

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

**OBS!:**

**Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. Ø 10–9 mm, utom för Ø 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).**

**Teknisk beskrivning**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| nom. spänn-Ø d       | 5 mm        |
| fäste                | ER 8        |
| Norm                 | ISO 15488-B |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm      |
| Typ                  | 4004 E      |
| Utvändig-Ø D         | 8,5 mm      |
| totallängd L         | 13,6 mm     |

Produktslag

Spännhylsa