

**Digital bygelmikrometersats, mätområde: 0-100 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421495 0-100
GTIN	4045197702210
Artikelklass	42B

**Beskrivning****Utförande:**

Lättavläst display. Hårdmetallsvetsade mätytor.

**Funktion:**

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Bygelmikrometrar nr 421490 med tillhörande inställningsmått.

Kalibrering: S2

IP-skyddsklass: IP 54

antal mikrometrar: 4

antal inställningsmått: 3

**Teknisk beskrivning**

mätområde	0 - 100 mm
antal mikrometrar	4
antal inställningsmått	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357

Antal ingående batterier	4
IP-skyddsklass	IP 54
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S2
Produktslag	Bygelmikrometer

### Tjänster

Kalibrering Bygelmikrometrar, sats mätområde 0-100 mm	011070 0-100
Signering laserskrift Typ	018940
Kalibrering Bygelmikrometrar, sats mätområde 0-100 mm	020430 0-100

### Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
---	------------