

Garant**Arbetsnurrstol, tygstoppning, med glidknappar och fotring, hög****Beställningsdata**

Ordernummer	965042
GTIN	4045197702166
Artikelklass	91Z

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomisk arbetsnurrstol med **synkronteknik**.

Sitsens och ryggstödet mjuka mesh-**tyg** är **bekvämt** och **andningsaktivt**. Fotkors av aluminium med fem armar.

Sits (bredd x djup): 470x450 mm.

Ryggstödet höjd: 600 mm.

Ryggstödet inställningsområde: 60 mm.

Justerbart sittedjup: 40 mm.

Bärförmåga: 120 kg.

Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.

Norm:

DIN 68877

OBS!:

Det ventilerande meshtyget skadas av kardborreband. Vänligen täck över kardborrebanden.

Teknisk beskrivning

Svankstöd	ja
-----------	----

Norm	DIN 68877
Inställningsområde för sittdjup	40 mm
Material sitsyta	Mesh-tyg
ryggstöd höjd	600 mm
Stativ utförande	fotkors med fem armar
färg sitsmaterial	svart
lyftförmåga	120 kg
Synkronmekanism	ja
Ryggstödetts inställningsområde	60 mm
sitsbredd	470 mm
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium
Fotkors utförande	Glidknappar med fotring
sitsdjup	450 mm
Höjdinställning utförande	Gasfjäder
Höjdinställningstyp	Spak för höjdinställning
Armstödspar kan anpassas	ja
Permanentkontakt återställning	ja
Utförande	hög sitshöjd
lyftförmåga stol	120 kg
höjdinställningsområde	640 - 890 mm
Produktslag	Arbetsstol

Tillbehör

Glidskena(1 sats = 5 st)	962518
Multifunktionsarmstödspar, för GARANT arbetssnurrstol Typ	965047