

Garant**Arbetsnurrstol, Integral-skumplast, med hjul, låg****Beställningsdata**

Ordernummer	965030
GTIN	4045197702111
Artikelklass	91Z

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomisk arbetsnurrstol med **synkronteknik**.

Den mjuka **Integral skumplasten** i sitsen och ryggstödet är lättskött, tvättbar, **robust** och beständig mot svaga syror och lutar samt mot mekanisk påverkan. Fotkors av aluminium med fem armar.

Sits (bredd × djup): 470×450 mm. Ryggstödet höjd: 600 mm. Ryggstödet inställningsområde: 60 mm. Sitsens djupinställning: 40 mm. Bärförmåga: 120 kg.

Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.

Bromsade dubbelhjul med mjuk polyuretanlöpyta.

Utförande reklamtext:

- **Ergonomiskt funktionell design.**
- **Lordosen-stöd.**
- **Synkronteknik.**
- **Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.**
- **Femarmat fotkors av aluminium.**
- **Sits och ryggstöd av mjukt integral-skum.**
- **Lättskött, tvättbar, robust och motståndskraftig mot lätta syror och mekanisk påverkan.**

Norm:**DIN 68877**

Teknisk beskrivning

beständigt mot lätta syror och baser	ja
Inställningsområde för sittdjup	40 mm
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Rullar utförande	lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
lyftförmåga	120 kg
Inställning avsitsens lutning	ja
Fotkors utförande	Rullsats
Material ryggstöd	Integralskum
Svankstöd (diskar)	ja
sitsdjup	450 mm
Ryggstöd höjdställningsområde	60 mm
steglös höjdställning	ja
Norm	DIN 68877
Permanentkontakt återställning	ja
sitsbredd	470 mm
Synkronmekanism	ja
Armstödsparat kan anpassas	ja
Material sitsyta	Integralskum
ryggstöd höjd	600 mm
färg sitsmaterial	svart
Höjdställning utförande	Gasfjäder
Höjdställningstyp	Spak för höjdställning
Utförande	med hjul
lyftförmåga stol	120 kg
höjdställningsområde	480 - 630 mm

Produktslag

Arbetsstol

Tillbehör

Reservhjul(1 sats = 5 st)

962517

Multifunktionsarmstödspar, för GARANT arbetssnurrstol
Typ

965047