

Garant**Materialvagn, höjd: 1700mm****Beställningsdata**

Ordernummer	918590 1700
GTIN	4062406057251
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Stativ och **påbyggnad** av fyrkantstålrör med botten av stålplåt. Upphängningsslitsar i stativet på fram- och baksidan (50 mm raster) för infästning av hyllplan, flerfunktionsskena etc. i storlek 1 000 mm. **Gänghylsor** på stativets insida för montering av perforerade paneler. 4 svängbara hjul (2 med parkeringsbroms, Ø **125mm**) med spårfri löpbeläggning av polyuretan, rullgrade nav och ett stort skjuthandtag med Haptoprene®-mantel svarar för en säker hantering.

Användningsdata:

Kan bestyckas med hyllplan, lådlistor, ritningshållare, Multifix-skena, tvärbalk och perforerade paneler i storlek 1000.

Lackering:

Ljusgrå RAL7035 **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

vikt	35 kg
Bredd	1100 mm
höjd	1700 mm

bredd utan handtag	1000 mm
antal svängbara hjul med broms	2
Monteringsraster	50 mm
antal svängbara hjul utan broms	2
effektiv höjd	1370 mm
Ø hjul	125 mm
Material rullar	Spårfri polyuretan-löpbeläggning
Djup	700 mm
maximal bärförmåga	200 kg
invändig bredd	920 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Höjdställning i raster	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Materialvagn

Tillbehör

Multifix Passar för typ 1000	928201 1000
Perforerad paneltvåsidig Passar för typ 1000	928071 1000
Avläggsskiva med stålbyglar Passar för typ 1000	928145 1000
Tvärbalk passar till effektiv bredd 920 mm	918603 920
Fönster Passar för typ 1000	928091 1000
Skjuthandtag Färg BLACK	920135 BLACK
Skjuthandtag Färg BLUE	920135 BLUE
Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 1000/AA1	928230 1000/AA1
Avläggsskiva av stålplåt300 mm djup Passar för typ 1000	928131 1000
Avläggsskiva av stålplåt200 mm djup Passar för typ 1000	928130 1000
Perforerad panelEnkelsidig Passar för typ 1000	928070 1000

Ritningshållaremed organisationsmagneter Passar för typ 1000	928211 1000
Extra krok Effektiv längd 75 mm	918604 75
Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 1000/AB1	928230 1000/AB1
Extra krok Effektiv längd 150 mm	918604 150
Avläggsskiva djup 610 mm passar till effektiv bredd 920 mm	918592 920
Fönster Passar för typ 1000	928090 1000