

**Garant****Arbetsnurrstol, Integral-skumplast, med glidknappar och fotring, hög****Beställningsdata**

Ordernummer	965032
GTIN	4045197702135
Artikelklass	91Z

**Beskrivning****Utförande:**

Ergonomisk arbetsnurrstol med **synkronteknik**.

Den mjuka **Integral skumplasten** i sitsen och ryggstödet är lättskött, tvättbar, **robust** och beständig mot svaga syror och lutar samt mot mekanisk påverkan. Fotkors av aluminium med fem armar.

Sits (bredd × djup): 470×450 mm.

Ryggstödet höjd: 600 mm.

Ryggstödet inställningsområde: 60 mm.

Justerbart sittdjup: 40 mm.

Bärförmåga: 120 kg.

Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.

**Utförande reklamtext:**

- **Ergonomiskt funktionell design.**
- **Lordosen-stöd.**
- **Synkronteknik.**
- **Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.**
- **Femarmat fotkorsav aluminium.**

**Norm:**

**DIN 68877**

## Teknisk beskrivning

Fotkors utförande	Glidknappar med fotrिंग
Norm	DIN 68877
Material ryggstöd	Integralskum
Inställning avsitsens lutning	ja
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium
lyftförmåga	120 kg
Material sitsyta	Integralskum
Armstödsparret kan anpassas	ja
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Ryggstöd höjdställningsområde	60 mm
Inställningsområde för sittedjup	40 mm
Svankstöd (diskar)	ja
Synkronmekanism	ja
sitsdjup	450 mm
ryggstöd höjd	600 mm
Permanentkontakt återställning	ja
sitsbredd	470 mm
färg sitsmaterial	svart
steglös höjdställning	ja
beständigt mot lätta syror och baser	ja
Höjdställning utförande	Gasfjäder
Höjdställningstyp	Spak för höjdställning
Utförande	hög sitshöjd
lyftförmåga stol	120 kg
höjdställningsområde	640 - 890 mm
Produktslag	Arbetsstol

---

**Tillbehör**

Multifunktionsarmstödspar, för GARANT arbetsnurrstol  
Typ

965047

Glidskena(1 sats = 5 st)

962518