

Garant**Arbetsnurrstol, tygstoppning, med glidknappar, låg****Beställningsdata**

Ordernummer	965041
GTIN	4045197613462
Artikelklass	91Z

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomisk arbetsnurrstol med **synkronteknik**.

Sitsens och ryggstödet mjuka mesh-**tyg** är **bekvämt** och **andningsaktivt**. Fotkors av aluminium med fem armar.

Sits (bredd × djup): 470×450 mm.

Ryggstödet höjd: 600 mm.

Ryggstödet inställningsområde: 60 mm.

Justerbart sittedjup: 40 mm.

Bärförmåga: 120 kg.

Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.

Utförande reklamtext:

- **Ergonomiskt funktionell design.**
- **Lordosen-stöd.**
- **Synkronteknik.**
- **Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.**
- **Femarmat fotkorsav aluminium.**

Norm:

DIN 68877

OBS!:

Det ventilerande meshtyget skadas av kardborreband. Vänligen täck över kardborrebanden.

Teknisk beskrivning

Material sitsyta	Mesh-tyg
Fotkors utförande	Glidknappar
sitsdjup	450 mm
Ryggstödetts inställningsområde	60 mm
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Inställningsområde för sittdjup	40 mm
Synkronmekanism	ja
Svankstöd	ja
färg sitsmaterial	svart
sitsbredd	470 mm
lyftförmåga	120 kg
Norm	DIN 68877
ryggstöd höjd	600 mm
Höjdinställning utförande	Gasfjäder
Höjdinställningstyp	Spak för höjdinställning
Armstödsparat kan anpassas	ja
Permanentkontakt återställning	ja
Utförande	utan rullar
lyftförmåga stol	120 kg
höjdinställningsområde	490 - 630 mm
Produktslag	Arbetsstol

Tillbehör

965047

Multifunktionsarmstödspar, för GARANT arbetsnurrstol
Typ

Glidskena(1 sats = 5 st)

962518