

Garant**Arbetsnurrstol, Integral-skumplast, med glidknappar, låg****Beställningsdata**

Ordernummer	965031
GTIN	4045197702128
Artikelklass	91Z

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomisk arbetsnurrstol med **synkronteknik**.

Den mjuka **Integral.skumplasten** i sitsen och ryggstödet är lättskött, tvättbar, **robust** och beständig mot svaga syror och lutar samt mot mekanisk påverkan. Fotkors av aluminium med fem armar.

Sits (bredd × djup): 470×450 mm.

Ryggstödet höjd: 600 mm.

Ryggstödet inställningsområde: 60 mm.

Justerbart sittdjup: 40 mm.

Bärförmåga: 120 kg.

Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.

Utförande reklamtext:

- **Ergonomiskt funktionell design.**
- **Lordosen-stöd.**
- **Synkronteknik.**
- **Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.**
- **Femarmat fotkorsav aluminium.**

Norm:

DIN 68877

Teknisk beskrivning

lyftförmåga	120 kg
Fotkors utförande	Glidknappar
Norm	DIN 68877
Svankstöd (diskar)	ja
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium
Inställning avsitsens lutning	ja
beständigt mot lätta syror och baser	ja
Material sitsyta	Integralskum
Permanentkontakt återställning	ja
Synkronmekanism	ja
ryggstöd höjd	600 mm
steglös höjdställning	ja
färg sitsmaterial	svart
Material ryggstöd	Integralskum
Armstödsparret kan anpassas	ja
Ryggstöd höjdställningsområde	60 mm
Inställningsområde för sittdjup	40 mm
sitsdjup	450 mm
sitsbredd	470 mm
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Höjdställning utförande	Gasfjäder
Höjdställningstyp	Spak för höjdställning
Utförande	utan rullar
lyftförmåga stol	120 kg
höjdställningsområde	490 - 630 mm
Produktslag	Arbetsstol

Tillbehör

Glidskena(1 sats = 5 st)

962518

Multifunktionsarmstödspår, för GARANT arbetsnurrstol
Typ

965047