

Garant**Arbetsnurrstol, tygstoppling, med hjul, låg****Beställningsdata**

Ordernummer	965040
GTIN	4045197702142
Artikelklass	91Z

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomisk arbetsnurrstol med **synkronteknik**.

Sitsens och ryggstödet mjuka mesh-**tyg** är **bekvämt** och **andningsaktivt**. Fotkors av aluminium med fem armar.

Sits (bredd × djup): 470×450 mm.

Ryggstödet höjd: 600 mm.

Ryggstödet inställningsområde: 60 mm.

Justerbart sittedjup: 40 mm.

Bärförmåga: 120 kg.

Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.

Bromsade dubbelhjul med mjuk polyuretanlöpyta.

Utförande reklamtext:

- **Ergonomiskt funktionell design.**
- **Lordosen-stöd.**
- **Synkronteknik.**
- **Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.**
- **Femarmat fotkors av aluminium.**
- **Sits och ryggstöd i mjukt mesh-tyg.**
- **Bekväm och andningsaktiv.**

Norm:**DIN 68877****OBS!:**

Det ventilerande meshtyget skadas av kardborreband. Vänligen täck över kardborrebanden.

Teknisk beskrivning

Inställningsområde för sittdjup	40 mm
Fotkors utförande	Rullsats
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium
Ryggstödetts inställningsområde	60 mm
Rullar utförande	lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
färg sitsmaterial	svart
Material sitsyta	Mesh-tyg
Synkronmekanism	ja
Svankstöd	ja
lyftförmåga	120 kg
ryggstöd höjd	600 mm
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Norm	DIN 68877
sitsbredd	470 mm
sitsdjup	450 mm
Höjdinställning utförande	Gasfjäder
Höjdinställningstyp	Spak för höjdinställning
Armstödspar kan anpassas	ja
Permanentkontakt återställning	ja
Utförande	med hjul
lyftförmåga stol	120 kg
höjdinställningsområde	480 - 630 mm
Produktslag	Arbetsstol

Tillbehör

Multifunktionsarmstödspar, för GARANT arbetsnurrstol
Typ

965047

Reservhjul(1 sats = 5 st)

962517